

AUTOCLAVE 760

Caratteristiche tecniche

Camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio con staffa di bloccaggio e valvole di scarico e sicurezza.
Resistenza elettrica a piastra radiante, manometro per verifica pressione di esercizio.
Pressione massima d'esercizio: 1 Atm (120°C).
Mantello esterno di protezione in acciaio verniciato a fuoco.
Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 1500 W. Interruttore bipolare.
Fusibili di protezione. Peso 18 Kg.

Norme per il funzionamento

Versare nell'autoclave circa 2 litri di acqua distillata o deionizzata. Inserire il materiale da sterilizzare nell'apposito cestello o in sacchetto termoresistente e chiudere il coperchio. Premere l'interruttore bipolare.

Accessori

- 1 cestello chiuso in acciaio inox (Ø mm. 240x240 h.).
- 1 cestello forato in acciaio inox (Ø mm. 240x270 h.).
- Sacchetti termoresistenti 360x750 h. mm.

Esente da controllo ANCC perché entro i limiti di capacità e pressione.



AUTOCLAVES 760

Technical characteristics

Sterilization chamber in aluminium. Lid with fastener fitted with safety and exhaust valves.
Manometer for working pressure indication; radiant electric heating plate.
Maximum working pressure: 1 Atm (120°C). Outer finish in vitreous enamelled steel.
Power supply: 220 V - 50 Hz - 1500 W. Bipolar switch. Overload fuses. Weight: 18 kg.

How to use

Pour about 2 litres of distilled or de-ionized water into the autoclave.
Place the material to be sterilized in the basket provided or in heat-proof bag and close the cover.
Press bipolar switch.

Accessories

- 1 closed stainless steel basket (Ø 240x240 mm. ht.).
- 1 perforated stainless steel basket (Ø 240x270 mm. ht.).
- Heat-proof bag (360x750 mm. ht.).

Not subject to ANCC (Pressure Vessel Authority) testing being within capacity and pressure limits.

Dimensioni mm. Dimensions mm.	Larghezza Width	Profondità Depth	Altezza Height	Capacità Capacity	Diametro Diameter
Interne Inner			320	18 lt.	260
Esterne Outer	360	360	550		



N.B. Tutti gli apparecchi di nostra produzione rispondono alle specifiche delle norme elettriche vigenti CEI 62.25 Classe 1.
All units of ours production are in accordance with current regulation electric specification CEI 62.25 1 Class.

N.B. Ci riserviamo la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendessero necessarie per il miglioramento del prodotto.
We reserve the right to change any of our specifications without prior notice as our products are constantly being developed and improved.

AUTOCLAVE 760



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

