



CE  
0459

## AEROSEPT 100 VF

- > Associé au produit ASEPTANIOS TERMINAL HPH assure une désinfection des surfaces par voie aérienne (procédé agréé par le Ministère de la Santé Publique).
- > Générateur d'aérosol mobile, il ne laisse aucun dépôt ni trace après utilisation.
- > Monocoque en polyéthylène.
- > Programmation électromécanique graduée en m<sup>3</sup> (jusqu'à 230 m<sup>3</sup>) et en minutes (jusqu'à 115 minutes).
- > Aspiration automatique de produit désinfectant.
- > Buse autonettoyante.
- > Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm).

REF. 417.009

- > Combined with ASEPTANIOS TERMINAL HPH product, for airborne disinfection of surfaces (process confirmed by the French Ministry of Health).
- > Mobile aerosol generator, which leaves no deposit nor trace after use.
- > Polyethylene monocoque.
- > Electromechanical programming graduated in m<sup>3</sup> (up to 230 m<sup>3</sup>) and in minutes (up to 115 min.).
- > Automatic suction of disinfectant solution.
- > Self-cleaning nozzle.
- > Dimensions: 760 h x 430 w x 690 d (mm).

REF. 417.009



CE  
0459

## AEROSEPT 500 VF AEROSEPT 250 VF

- > Associés aux produits ASEPTANIOS TERMINAL HPH et ASEPTANIOS TERMINAL SPORE, assurent une désinfection des surfaces par voie aérienne (procédés agréés par le Ministère de la Santé Publique).
- > Générateurs d'aérosols mobiles, ils ne laissent aucun dépôt ni trace après utilisation (taille des particules  $\leq 0,3 \mu\text{m}$ ).
- > Monocoque en polyester armé inaltérable.
- > Programmation électronique graduée en m<sup>3</sup> jusqu'à 500 m<sup>3</sup> pour AEROSEPT 250 VF, jusqu'à 999 m<sup>3</sup> pour AEROSEPT 500 VF.
- > Aspiration automatique de produit désinfectant.
- > Buse autonettoyante.
- > Dimensions :  
AEROSEPT 250 VF :  
800 H x 400 L x 520 P (mm). REF. 417.004  
AEROSEPT 500 VF :  
900 H x 415 L x 650 P (mm). REF. 417.001

- > Combined with ASEPTANIOS TERMINAL HPH and ASEPTANIOS TERMINAL SPORE products, for airborne disinfection of surfaces (process confirmed by the French Ministry of Health).
- > Mobile aerosol generator, which leaves no deposit nor trace after use (particle size  $\leq 0.3 \mu\text{m}$ ).
- > Inalterable reinforced polyester monocoque.
- > Electronical programming graduated in m<sup>3</sup> up to 999 m<sup>3</sup> for AEROSEPT 500VF, and up to 500 m<sup>3</sup> for AEROSEPT 250VF.
- > Automatic suction of disinfectant solution.
- > Self-cleaning nozzle.
- > Dimensions:  
AEROSEPT 250 VF:  
800 h x 400 w x 520 d (mm). REF. 417.004  
AEROSEPT 500 V:  
900 h x 415 w x 650 d (mm). REF. 417.001



CE  
0459

## DIFFUSEUR 505 CM

- > Aérosoliseur mobile sur châssis inox, avec minuterie-interrupteur.
- > Désinfection des locaux.
- > Débit 0,5 l/heure.
- > Réservoir de 5 l.
- > Poids : 11,5 kg.
- > Dimensions : 895 H x 400 L x 500 P (mm).

REF. 416.040

- > Mobile aerosol diffuser on stainless steel chassis, with timer-on/off switch.
- > Disinfection of rooms.
- > Flow-rate: 0.5 l/hour.
- > Tank capacity: 5 litres.
- > Weight: 11.5 kg.
- > Dimensions: 895 h x 400 w x 500 d (mm).

REF. 416.040

laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)



# Désinfection par pulvérisation / Spraying disinfection



CE  
0459

## ▶ PULVÉRISATEUR M 36

- > Pulvérisateur mobile et autonome à pression préalable, équipé d'une buse à jet plat, pour l'application de désinfectants sur les matériels, murs de salles d'opération, bouches de gaine de climatisation...
- > Présente les sécurités nécessaires à la pulvérisation AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Se recharge sur prise électrique 10 A + T.
- > Taille moyenne des particules : 35 µm.
- > Contenance maximale de désinfectant : 10 litres.
- > Poids total à vide : 39 kg.
- > Débit maximal : 0,35 l/min.
- > Pression maximale : 8 bar.
- > Dimensions : 675 L x 290 l x 765 H (mm).

REF. 409.001

- > Mobile and pre-pressurized standalone sprayer, fitted with a fan tail spray nozzle to apply disinfectant on equipment, operating rooms walls, air conditioning duct outlets...
- > Presents safeties required to spray AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Recharges on 10A + T electrical socket.
- > Average size of particles: 35 µm.
- > Maximum capacity of disinfectant: 10 litres.
- > Total weight when empty: 39 kg.
- > Maximum flow-rate: 0.35 l/min.
- > Maximum pressure: 8 bar.
- > Dimensions: 675 l x 290 w x 765 h (mm).

REF. 409.001



CE  
0459

## ▶ SPRAYMATIC 10 S

- > Pulvérisateur en acier inoxydable, mobile et autonome à pression préalable, équipé d'une buse à jet plat pour l'application de désinfectants sur les matériels, murs de salles d'opération...
- > Adapté pour la pulvérisation de AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Se recharge sur air comprimé.
- > Taille moyenne des particules : 35 à 50 µm.
- > Contenance maximale de désinfectant : 10 litres.
- > Poids total à vide : 7,5 kg.
- > Débit : 0,25 l/min.
- > Pression d'utilisation : 2 à 6 bar.
- > Dimensions : 400 L x 400 l x 900 H (mm).

REF. 411.110

- > Stainless steel sprayer, mobile and pre-pressurized standalone, fitted with a fan tail spray nozzle to apply disinfectant on equipment, operating rooms walls...
- > Suitable for spraying AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Recharges on compressed air.
- > Average size of particles: 35 to 50 µm.
- > Maximum capacity of disinfectant: 10 litres.
- > Total weight when empty: 7.5 kg.
- > Flow-rate: 0.25 l/min.
- > Use pressure: 2 to 6 bar.
- > Dimensions: 400 l x 400 w x 900 h (mm).

REF. 411.110



## ▶ PULVÉRISATEUR

*A réserve de pression.*

- > Pour pulvérisation d'AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Contenance : 1,2 litre.
- > Dimensions : 200 L x 150 l x 310 H (mm).

REF. 411.100

## ▶ With pressure reserve.

- > For spraying AMPHOSPRAY 41, ANIOSPRAY 29.
- > Capacity of disinfectant: 1.2 litre.
- > Dimensions: 200 l x 150 w x 310 h (mm).

REF. 411.100



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

